

Garant GREENPLUS

**Vlakkenafdichtmiddel 5GP74, Inhoud: 250ml****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 088067 250    |
| GTIN          | 4062406423544 |
| Artikelklasse | 01K           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afdichtmiddel dat via luchtafsluiting tussen nauwsluitende metalen oppervlakken uithardt. Type **5GP74**. Voor het afdichten van flenzen en oppervlakken. Snel uithardend, licht flexibele afdichtmiddellaag.

**Opmerking:**

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

**Technische beschrijving**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Minimaal losbreekmoment       | 10 - 20 Nm                   |
| geschikt voor materiaal       | metaal                       |
| Eigenschap                    | waterbestendig               |
| Eigenschap                    | fluorescerend onder UV-licht |
| Inhoud                        | 250 ml                       |
| Temperatuur toepassingsgebied | -55 - 180 °C                 |
| Demontage                     | met normaal gereedschap      |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Vorm                              | vloeibaar              |
| Vlampunt                          | 100 °C                 |
| Volledig uitgehard na             | 3 - 6 h                |
| Dynamische viscositeit            | 23000 - 35000 mPas     |
| geschikt voor toepassingsgebied   | Flensverbinding        |
| geschikt voor toepassingsgebied   | Vlakafdichting         |
| Kleur                             | oranje                 |
| Handvastheid na                   | 5 - 20 min             |
| Chemische basis                   | anaerobic methacrylate |
| maximale spleetmaat               | 0,25 mm                |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand               |
| Dichtheid                         | 1,09 g/cm <sup>3</sup> |
| Opslagtemperatuur                 | 5 - 23 °C              |
| Sterkteklasse                     | Middelsterk            |
| Duurzaamheid                      | GARANT GreenPlus       |
| Serie                             | GreenPlus              |
| Producttype                       | Afdichtmiddelen        |