

**HAINBUCH****Spankop glad, Top 52, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 38mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	329966 38
GTIN	2050002051683
Artikelklasse	33H

## Omschrijving

### Uitvoering:

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

### Voordeel:

- **25% hogere houdkracht dan spankop RD.**
- **Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.**
- **Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.**

### Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

### Advies:

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

### Opmerking:

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

## Technische beschrijving

Opname	Top 52
Producttype	Spankop