



## Spankop met dwars- en langsgroeven, Top 52, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	329968 20
GTIN	2050002052215
Artikelklasse	33H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

#### Voordeel:

- **25% hogere houdkracht dan spankop RD.**
- **Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.**
- **Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.**

#### Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

#### Advies:

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

#### Opmerking:

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

### Technische beschrijving

Opname	Top 52
Producttype	Spankop