



## Led-hoofdlamp met accu, Type: H7R-CORE



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081479 H7R-CORE
GTIN	4058205020909
Artikelklasse	04B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

High-performance industriële led-hoofdlampen voor professioneel gebruik.

- **Zwenkbare kop en traploze focusfunctie.**
- **Intuïtieve bediening en continu dimmen.**
- **Verwisselbare, wasbare hoofdband.**
- **Ledlenser Connecting System als uniforme interface maakt eenvoudige koppeling met het uitgebreide assortiment van accessoires mogelijk.**

Krachtige hoofdlamp met intuïtieve bediening en traploze regeling van de helderheid, extreem hoge bescherming tegen stof en water dankzij Flex Sealing Technology. Ledlens Connecting System als uniforme interface maakt eenvoudige koppeling met het uitgebreide assortiment van accessoires mogelijk.

#### Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

### Technische beschrijving

IP-klasse	IP 67
Lichtstroom stand 2	15 lm
Lichtstroom	600 lm

Aantal inbegrepen accu's	1
Gewicht	259 g
Brandduur stand 2	65 h
Fabrikantnummer	H7R Core
Accutype	Lithium-ion
Kop-Ø	41 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Brandduur	4 h
Lichtbundel boost	1000 lm
Producttype	Hoofdlamp