

Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Ferriet, Ø: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085910 20
GTIN	2050000964787
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschermdde platte grijper met magneetkern van **hard ferriet**.

- **Verzinkt oppervlak.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen / inlijmen en fixeren / vasthouden.

Technische beschrijving

Ø	20 mm
Gewicht	10 g
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Nominale houdkracht	30 N
Hoogte	6 mm
Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet