

Platte grijpermagneet met binnendraad, Ferriet, Ø: 13mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085915 13
GTIN	2050000964992
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Afgeschermd platte grijper van hardferriet met schroefdraadbus.
- Verzinkt oppervlak.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Ø	13 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Hoogte	4,5 mm
Nominale houdkracht	10 N
Schroefdraadbus	ja
Schroefdraad	M3 mm
Hoogte met schroefdraad	11,5 mm
Gewicht	5 g
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C

Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet

Accessoires

Inschroefhakenset met buitendraad10-delig Schroefdraad M3	085921 M3
---	-----------