

## Aanslagketting 2-delig, Nuttige lengte: A1m



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086427 A1
GTIN	2050002048799
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).

Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting. Aanslagkettingen **in te korten**. Lengte van de ketting kan door verkortingshaak met vork worden ingekort.

#### Opmerking:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.

### Technische beschrijving

Nuttige lengte	1 m
Ketting-Ø	10 mm
Belastbaarheid WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	4250 kg
Belastbaarheid WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	3150 kg
Producttype	Aanslagketting

