

Aanslagketting 2-delig, Nuttige lengte: A1m



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 086428 A1 |
| GTIN | 2050002048850 |
| Artikelklasse | 08Y |

Omschrijving

Uitvoering:

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).

Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting. Aanslagkettingen **in te korten**. Lengte van de ketting kan door verkortingshaak met vork worden ingekort.

Opmerking:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|--|----------------|
| Nuttige lengte | 1 m |
| Ketting-Ø | 13 mm |
| Belastbaarheid WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ | 7500 kg |
| Belastbaarheid WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ | 5300 kg |
| Producttype | Aanslagketting |

