

Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Ferriet, Ø: 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085910 25
GTIN	2050000965050
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschermdde platte grijper met magneetkern van **hard ferriet**.

- **Verzinkt oppervlak.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen / inlijmen en fixeren / vasthouden.

Technische beschrijving

Hoogte	7 mm
Nominale houdkracht	40 N
Gewicht	19 g
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Ø	25 mm
Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet