

Garant**SNHX 1203 links, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218593 UNI
GTIN	4062406537920
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.

Voor de bewerking van een vlak grondvlak moeten op de houder linkse en rechtse platen worden gemonteerd. De van de schacht afwijzende zijde wordt uitgerust met linkse platen.

Technische beschrijving

Type	UNI
Fasebreedte	0,25 mm
Soort	HB7835
ISO-code wisselplaat	SNHX 1203
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,2 mm
Voor groefbreedte a_p	6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen