

Garant**SNHX 1205 links, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218613 UNI
GTIN	4062406537944
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.

Voor de bewerking van een vlak grondvlak moeten op de houder linkse en rechtse platen worden gemonteerd. De van de schacht afwijzende zijde wordt uitgerust met linkse platen.

Technische beschrijving

Fasebreedte	0,25 mm
Type	UNI
Soort	HB7835
ISO-code wisselplaat	SNHX 1205
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	5,4 mm
Voor groefbreedte a_p	10; 14 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen