

Garant**SNHX 1207 rechts, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218625 UNI
GTIN	4062406538125
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.

Voor de bewerking van een vlak grondvlak moeten op de houder linkse en rechtse platen worden gemonteerd. De van de schacht afwijzende zijde wordt uitgerust met linkse platen.

Technische beschrijving

Soort	HB7835
Fasebreedte	0,25 mm
Type	UNI
ISO-code wisselplaat	SNHX 1207
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	7 mm
Voor groefbreedte a_p	12; 16 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen