



## Mini-metaalzaagbeugel voor handzaagbladen – met bimetalen blad 24 tanden, Type: 300



### Bestelgegevens

Bestelnummer	580900 300
GTIN	7311518017545
Artikelklasse	58Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste zaagbladhouder van spuitgegoten lichtmetaal met eenvoudige bladspanning. Totale lengte 330 mm.

De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

#### Toepassing:

Voor het comfortabel en vlak zagen met metaalzaagbladen nr. 582500 – 582970, op krappe, ontoegankelijke plaatsen.

#### Levering:

Inclusief SANDFLEX® bimetalen handzaagblad.

### Technische beschrijving

Tanden per inch	24
Bladlengte	250 mm
Producttype	Metaalzaagbeugel

