

Garant

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	302413 20/8
GTIN	4062406544805
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK).

Zonder lengte-instelschroef, **middel**.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Opmerking:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min⁻¹.

Technische beschrijving

Schacht-Ø d	20 mm
Boring-Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
Totale lengte L	210 mm
Productnaamattribuut	L = 210 mm
Producttype	Verlengstuk