



Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 63 A = 100, Doorn-Ø d1: 32mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	306557 32
GTIN	4062406545468
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32
Buiten-Ø D	78 mm
Freesdoornlengte L ₄	24 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32
Doorn-Ø d ₁	32 mm
Span-Ø D ₁	32 mm

Opname	HSK-A 63 A = 100
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname