

**Pijpsleutel, Sleutelwijdte: 10X11mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 620502 10X11  |
| GTIN          | 4062406545703 |
| Artikelklasse | 62C           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed, met massieve zeskantige schacht voor sleutel en dwarsboring voor wringijzer. Zeer sterk, met diepe binnenzeskanten voor uitstekende bouten.

**Norm:**

Ähnlich **DIN 896 A**.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| totale lengte              | 120 mm               |
| Sleutelwijdte <sub>2</sub> | 11 mm                |
| Boring wringijzer-Ø        | 5 mm                 |
| Bitsoort                   | 6-kant dopsleutel    |
| Bitsoort                   | 6-kant voor sleutel  |
| Sleutelwijdte <sub>1</sub> | 10 mm                |
| Schacht-buiten-6-kant S    | 11 mm                |
| Productieproces            | gesmeed              |
| Materiaal                  | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak                  | verchromd            |
| Producttype                | Dopsleutel           |

