

**Garant****Profieldrukpen voor buitenzeskant  $\varnothing d = 32$  mm, TiN, Zeskant: 10mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	293110 10
GTIN	4062406561017
Artikelklasse	29L

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

**Opmerking:**

Speciale geometrieën op aanvraag. Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

## Technische beschrijving

$L_1$	20,5 mm
$\varnothing d$	32 mm
Zeskant	10 mm
Profiel	Zeskant
Snijmateriaal	HSS
Profiellengte $t_{max}$	30 mm
Tolerantie	- 0,09 tot - 0,14 mm

Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap