

Garant**Profieldrukpen voor buitenzeskant $\varnothing d = 32$ mm, TiN, Zeskant: 12mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	293110 12
GTIN	4062406561024
Artikelklasse	29L

Omschrijving

Uitvoering:
Met TiN-coating.

Opmerking:
Speciale geometrieën op aanvraag. Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Technische beschrijving

$\varnothing d$	32 mm
L_1	20,5 mm
Zeskant	12 mm
Profiel	Zeskant
Snijmateriaal	HSS
Profiellengte t_{max}	30 mm
Tolerantie	- 0,1 tot - 0,15 mm

Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap