

Garant**Profieldrukpen voor buitenzeskant $\varnothing d = 32$ mm, TiN, Zeskant: 4mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 293110 4 |
| GTIN | 4062406560973 |
| Artikelklasse | 29L |

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Opmerking:

Speciale geometrieën op aanvraag. Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|---------------------|
| L_1 | 20,5 mm |
| $\varnothing d$ | 32 mm |
| Zeskant | 4 mm |
| Profiel | Zeskant |
| Snijmateriaal | HSS |
| Profiellengte t_{max} | 40 mm |
| Tolerantie | - 0,06 tot - 0,1 mm |

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Coating | TiN |
| Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |