




Doppelseitiges Klebeband, Breedte x lengte (mm x m): 12X50



Bestelgegevens

Bestelnummer	083778 12X50
GTIN	5900422113843
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ GPT-020F is dubbelzijdig plakband en wordt gekenmerkt door een hoge vochtbestendigheid, zeer goede directe hechting, zeer goede schaarbestendigheid, ook bij verhoogde temperaturen en een goede UV-bestendigheid.

Type plakband: dubbelzijdig

Lijm: Acrylaat

Dikte: 0,2 mm

Technische beschrijving

Materiaal afdekking	PP-folie
Opslagtemperatuur	16 - 25 °C
Breedte	12 mm
Kleur	transparant
Minimale houdbaarheid	18 maand
Magazijn luchtvochtigheid	40 - 65 %

Type plakband	dubbelzijdig
Dragermateriaal	PET-folie
Kleefkracht op staal	11,3 N/mm
Lengte	50 m
Lijm	Acrylaat
Dikte	0,2 mm
Fabrikantnummer	GPT-020F
temperatuurbestendig tot	90 °C
Liner aanwezig	nee
Producttype	Plakband