



Led-oppervlakverlichting 360° met dimfunctie CAS, Type: AREA-10



Bestelgegevens

Bestelnummer	081243 AREA-10
GTIN	5708997361030
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Cordless Alliance System (CAS) is een producentonafhankelijk accusysteem van toonaangevende merken voor elektrisch gereedschap.

Krachtige led-oppervlakverlichting met accu, met spiegelvrije, homogene verlichting. De robuuste, slagvaste kunststof behuizing van de lampen is perfect voor alle werkomgevingen.

Montage op het SCANGRIP®-statief mogelijk.

- **Uitstraalhoek van 360° of 180° instelbaar.**
- **Dimbaar in vijf lichtstanden.**
- **Dankzij de BLUETOOTH lichtregeling kunnen maximaal vier lampen worden in-/uitgeschakeld en kan de lichtopbrengst in vijf niveaus worden aangepast aan de betreffende werkzaamheden.**
- **Voor CAS 12/18V accupack of directe aansluiting op de SCANGRIP® stroomvoorziening (accessoires).**

Funcctie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Lampen worden zonder accu en lader geleverd.

Opmerking:

Bijbehorende accu's, laders en netadapters voor de stroomvoorziening met kabel vindt u onder nr. 081246 – 081249.

IP-klasse: IP 65

Lichtstroom: 1000 - 10000 lm

Aantal inbegrepen accu's: 0

Accutype: Lithium-ion
Accuspanning: 12 V
Accuspanning: 18 V
Totale lengte: 198 mm

Technische beschrijving

Lichtstroom	1000 - 10000 lm
Totale hoogte	380 mm
Totale lengte	198 mm
Accutype	Lithium-ion
IP-klasse	IP 65
Aantal inbegrepen accu's	0
Totale breedte	198 mm
Accuspanning	12 V
Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	AREA 10 CAS
Producttype	Oppervlakverlichting