

**Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 21 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613800 21
GTIN	4013288218803
Artikelklasse	63F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Bijzonder geschikt voor krappe ruimtes. Door de combinatie van de met 7,5° gedraaide bek en de dubbele zeskantgeometrie wordt een verdubbeling van de aanzetpunten behaald. De kleine terughaalhoek in de bek grijpt de schroef om de 15° aan.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

**Opmerking:**

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 613600

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	21 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	260 mm
Maximale ringhoogte $h_{2,max}$	15 mm
maximale bekhoogte $h_1$	10 mm
Fabrikantnummer	6003 Joker
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel