



## Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 22mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	613800 22
GTIN	4013288218841
Artikelklasse	63F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Bijzonder geschikt voor krappe ruimtes. Door de combinatie van de met 7,5° gedraaide bek en de dubbele zeskantgeometrie wordt een verdubbeling van de aanzetpunten behaald. De kleine terughaalhoek in de bek grijpt de schroef om de 15° aan.

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

#### Opmerking:

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 613600

### Technische beschrijving

maximale bekhoogte h <sub>1</sub>	10 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	260 mm
Maximale ringhoogte h <sub>2,max</sub>	15 mm
Fabrikantnummer	6003 Joker
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel