

Garant GRIDLINE

**Basiskast met scheidingswand met doorzichtige vleugeldeuren, Type: 2000-3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940084 2000-3
GTIN	4062406565114
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 40x20G met scheidingswand. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Doorlopende middenscheidingswand met  $\square$  9x9 mm in een raster van 37 mm, alle legborden in hoogte verstelbaar.

**Plaatsing:**

Aantal legborden breedte 20G: 5

**Levering:**

Kast inclusief scheidingswand en legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Breedte	1000 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
ComfortClose	nee
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Handgreep positionering	midden
Gewicht	142 kg
Diepte	500 mm
Breedte in G	40
Diepte in G	20
Nuttige hoogte	1845 mm
Hoogte	2000 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast