

Garant GRIDLINE

**Basiskast met scheidingswand en lades met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Type: 2000-3****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 940102 2000-3 |
| GTIN          | 4062406565220 |
| Artikelklasse | 9GI           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 40x20G met middenscheidingswand en lades diepte 16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. lades fronthoogte 125 mm. Doorlopende middenscheidingswand met □ 9x9 mm in een raster van 37 mm, alle legborden in hoogte verstelbaar.

**Plaatsing:**

Aantal legborden breedte 20G: 4

Aantal lades 16x16G: 3

**Levering:**

Kast inclusief scheidingswand en legborden en lades.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,  
**poedercoating.**

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

## Technische beschrijving

|   |  |
|---|--|
| Diepte  | 500 mm   |
| Breedte in G  | 40   |
| Handgreep positionering   | midden   |
| Breedte   | 1000 mm  |
| Kastfronten   | Volledig plaatstalen vleugel deur                              |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen                                | ja   |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)                | 100 %  |
| Lades nuttige breedte   | 400 mm   |
| Gewicht   | 162 kg   |
| Hoogte  | 2000 mm  |
| ComfortClose  | nee  |
| Lades nuttige breedte in G  | 16   |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg   |
| Nuttige hoogte  | 1845 mm  |
| Lades nuttige diepte  | 400 mm   |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                               | 75 kg  |
| Diepte in G   | 20   |
| Lades nuttige diepte in G   | 16   |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster                                     | 9×9 mm   |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen                                      | 1000 kg  |
| Deuropeningshoek  | 250 graden   |
| Hoogteverstelling in raster   | 25 mm  |
| Stiftcilinderslot   | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kast type   | Basiskast  |
| Producttype   | Legbordenkast  |

---

**Accessoires**

|   |             |
|---|-------------|
| Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20                | 940550 20   |
| Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm | 940640 125  |
| Schuifgreep voor GridLine Type GP11                             | 914226 GP11 |