

Garant GRIDLINE

Basiskast met scheidingswand en lades met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Type: 2000-2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940102 2000-2
GTIN	4062406565213
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40x20G met middenscheidingswand en lades diepte 16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. lades fronthoogte 125 mm. Ingehangen middenscheidingswand met □ 9x9 mm in een raster van 37 mm, met 2 vaste en 4 in hoogte verstelbare legborden. Draagvermogen van de ingehangen middenscheidingswand of de zwevende compartimenten: 200 kg.

Plaatsing:

Aantal legborden breedte 20G: 6

Aantal legborden breedte 40G: 1

Aantal lades 16x16G: 2

Aantal lades 36x16G: 1

Levering:

Kast inclusief scheidingswand en legborden en lades.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,
poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Lades nuttige diepte	400 mm
Lades nuttige breedte in G	16
Lades nuttige breedte in G	36
Handgreep positionering	midden
Lades nuttige diepte in G	16
ComfortClose	nee
Breedte	1000 mm
Diepte in G	20
Diepte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Hoogte	2000 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	1845 mm
Gewicht	142 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Breedte in G	40
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940642 125