

Garant GRIDLINE

**Basiskast met scheidingswand en lades met doorzichtige vleugeldeuren,
Type: 2000-3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940104 2000-3
GTIN	4062406561208
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40x20G met middenscheidingswand en lades diepte 16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. lades fronthoogte 125 mm. Doorlopende middenscheidingswand met □ 9x9 mm in een raster van 37 mm, alle legborden in hoogte verstelbaar.

Plaatsing:

Aantal legborden breedte 20G: 4

Aantal lades 16x16G: 3

Levering:

Kast inclusief scheidingswand en legborden en lades.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,
poedercoating.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	2000 mm
Lades nuttige breedte	400 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige diepte in G	16
Diepte	500 mm
Breedte in G	40
Lades nuttige diepte	400 mm
Diepte in G	20
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Breedte	1000 mm
Lades nuttige breedte in G	16
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
ComfortClose	nee
Gewicht	162 kg
Handgreep positionering	midden
Nuttige hoogte	1845 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20