

Garant GRIDLINE

**Basiskast met scheidingswand en lades met doorzichtige vleugeldeuren,
Type: 2000-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940104 2000-1
GTIN	4062406561185
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40x20G met middenscheidingswand en lades diepte 16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. lades fronthoogte 125 mm. Ingehangen middenscheidingswand met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm, met een vaste en 2 in hoogte verstelbare legborden. Draagvermogen van de ingehangen middenscheidingswand of het zwevende compartiment: 200 kg.

Plaatsing:

Aantal legborden breedte 20G: 3

Aantal legborden breedte 40G: 1

Aantal lades 16×16G: 1

Aantal lades 36×16G: 2

Levering:

Kast inclusief scheidingswand en legborden en lades.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, ,

poedercoating.**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte in G	20
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Breedte in G	40
Lades nuttige diepte	400 mm
Breedte	1000 mm
Handgreep positionering	midden
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
ComfortClose	nee
Gewicht	145 kg
Hoogte	2000 mm
Nuttige hoogte	1845 mm
Diepte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige diepte in G	16
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 40G Fronthoogte lade 125 mm	940642 125