


Garant**Radius-wisselplaat, HB225, Type / radius R: 16/1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231527 16/1,5
GTIN	4062406565558
Artikelklasse	21Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Radius-wisselplaten met 2 snijkanten.

Toepassing:Voor convexe radiussen aan buiten- \emptyset of in boringen.**T.b.v.:**

Nr. 231500 maat 16

Technische beschrijving

Coating	AlCrN
Aantal wisselingen/snijkanten	2
X	3,25 mm
L	11,11 mm
S	3,97 mm
Y	1,5 mm
Radius R	1,5 mm

Z	3 mm
Type	16
Soort	HB225
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	65 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		