

Garant**Vliesschijf met fiberrug, Ø 125 mm, Korrelvergelijking: 180**

Bestelgegevens

Bestelnummer	566895 180
GTIN	4062406569235
Artikelklasse	51E

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer **agressieve vliesschijf met hoge kantstabiliteit** door extra fiberrug. Zo kan deze vliesschijf in combinatie met steunschijven voor fiberschijven, zoals nr. 566650 en 566672, worden gebruikt.

Toepassing:

Ideaal voor het **afschuren van kleine lasnaden en laspunten** en voor **grovere reinigings- en afbraamwerkzaamheden**. Geen 'onderslijpen' van het oppervlak.

Technische beschrijving

Korrelvergelijking	180
Fijnheidsgraad	middel
Kleur	rood
Schijf-Ø	125 mm
Uitvoering	A medium
Boring-Ø	22,23

Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Maximale omtreksnelheid	50 m/s
Producttype	Schuurvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		