

**Garant****Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/4mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 215176 25/4   |
| GTIN          | 4062406569983 |
| Artikelklasse | 210           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het hoekfreessysteem voor **traploos schouderfreesen**. De compacte wisselplatafmeting zorgt voor **enorme stabiliteit** bij een extra groot aantal snijkanten voor **maximale productiviteit**.

**Opmerking:**

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 1,2** met steel nr. **674252 gr. 7IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Aantal snijkanten Z                    | 4                      |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6            | 25 mm                  |
| Totale lengte L <sub>totaal</sub>      | 100 mm                 |
| geschikte wisselplaat                  | XNEX 040308            |
| Afkoppellengte L <sub>1</sub>          | 44 mm                  |
| Snijkant-Ø D <sub>c</sub>              | 25 mm                  |
| Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub> | 2 mm                   |
| Wisselplaatschroevenset                | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
| Schachtuitvoering                      | Weldonschacht          |
| Instelhoek κ                           | 90 graden              |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Freestoepping               | Ramping    |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk   |
| Inwendige koeling           | ja         |
| Gereedschapswissel          | PowerCard  |
| Producttype                 | Hoekfrezen |

---

## Accessoires

|  |          |
|--|----------|
| Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1 | 219878 1 |
|--|----------|