

**Frontgrijptang gezwart, met beklede grepen, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	705992 200
GTIN	4003773087250
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciale, extra slanke kopvorm voor moeilijk bereikbare plaatsen. **Doorgestoken scharnier** (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Tandfijnverstelling via geveerde drukknop, 5-voudig verstelbaar voor het nauwkeurig aanpassen van de grijpwiidte. Frontgrijp- en zijgrijpfunctie. Tang grijs gefosfateerd, kop gepolijst, tanden bovendien inductief gehard (ca. 61 HRC).

Grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Veilig frontaal grijpen ook van vlakke werkstukken dankzij driepunts-aanzet. Grijpen, vastdraaien en losdraaien ook van veredelde schroefkoppen en versleten bouten en schroeven.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Zelfklemmend	ja
Aantal standen fijninstelling	5
Beklengte	27 mm
Spanwijdte voor pijpen	7/8 inch
Beveiliging tegen afklemmen	ja
Spanwijdte voor zeskant	22 mm

Bekbreedte	11 mm
Fabrikantnummer	TwinGrip
Uitvoering bekken	3-punts-aanzet
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Chroom-vanadium-electrostaal
Producttype	Pijpgriptang