

**Accu-slagschroefmachine zonder accu, Type: GDS18V1050****Bestelgegevens**

Bestelnummer	074051 GDS18V1050
GTIN	4059952564661
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Accu-slagschroefmachine.

- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Weergave van het acculadingsniveau.**

3/4 inch slagschroefmachine met **BITURBO** Brushless-technologie, met 3 snelheids-/draaimomentstanden.

Levering:

Uitvoering zonder accu en zonder lader, inclusief L-BOXX.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073867.

Technische beschrijving

Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Gewicht	2,9 kg
Motortype	Borstelloze motor
Aantal slagen	0 min ⁻¹

Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M24
Accucapaciteit	8 Ah
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Batterijvoeding
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Maximaal toerental 1e versnelling	1600 min ⁻¹
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximaal draaimoment hard	1050 Nm
Maximale vibratie volgens EN	12,5 m/s ²
Maximaal toerental 2e versnelling	2400 min ⁻¹
Fabrikantnummer	GDS 18V-1050 H
Accuspanning	18 V
Gereedschapsopname afmeting	3/4 inch
Aantal inbegrepen accu's	0
Producttype	Slagschroefmachine

Accessoires

AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073865 C18
Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V	073857 C18