

AEG

Accu-boorschroefmachine, Type: BS18SBL2



Bestelgegevens

Bestelnummer	070222 BS18SBL2
GTIN	
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

AEG – accu-boorschroefmachine

- **Robuuste, handzame accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.**
- **FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.**
- **Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.**
- **Led-verlichting van het werkgebied.**

Borstelloze **Subcompact** Motor met maximaal 65 Nm draaimoment, 24-traps draaimomentinstelling.

Norm:

- **Robuuste, handzame accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.**
- **FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.**
- **Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.**

Levering:

Inclusief 2x 18V / 2,0 Ah accu, lader, transportkoffer.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserve-accu's en laders nr. 073820 en nr. 073846 - nr. 073848 e.v. Bijbehorende laders en startersets vindt u onder nr. 073841 en 073844.

Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Maximale spiraalboor-Ø in hout	40 mm
Motortype	Borstelloze Subcompact Motor
Typisch gebruik	Strong
Accutype	Lithium-ion
Snelspanhouder spanbereik	1,5 mm
Fabrikantnummer	BS 18 SBL2
Energievoorziening	Accuvoeding
Maximaal toerental 1e versnelling	0 min ⁻¹
Gewicht	1,3 kg
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type B 18 V
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Accucapaciteit	2 Ah
Maximaal draaimoment hard	65 Nm
Aantal inbegrepen accu's	2
Verpakking	Transportkoffer
Maximaal toerental 2e versnelling	1750 min ⁻¹
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	FIXTEC-snelspanboorhouder, met softgrip