



## Accuboormer, Type: M18FHPX



### Bestelgegevens

Bestelnummer	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Robuuste boormer met pneumatisch hamermechanisme.**
- **Hoogvast metalen tandwielhuis.**
- **Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.**

Geïntegreerde **ONE-KEY™**-technologie en vergrendelschakelaar voor continu gebruik. Lange antivibratiehandgreep aan de achterzijde beperkt de trillingen tot een minimum.

#### Opmerking:

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073808 en nr. 073840 e.v.

### Technische beschrijving

Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Accutype	Lithium-ion
Gereedschapsopname vorm	SDS-Plus
Slagenergie	4,2 J
Energievoorziening	Accuvoeding

Accucapaciteit	5,5 Ah
Gewicht	5,2 kg
Accuspanning	18 V
Schacht	SDS Plus
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale vibratie volgens EN	8,6 m/s <sup>2</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Toerentalbereik	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Maximaal aantal slagen	4600 min <sup>-1</sup>
Fabrikantnummer	M18ONEFHPX-552X
Maximale spiraalboor-Ø in beton	30 mm
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Producttype	Boorhamer

## Accessoires

Acculader Type M1218SC	073840 M1218SC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1418C6	073840 M1418C6
Accustarterset Type M18NRG5	073839 M18NRG5