

Garant GRIDLINE

**Inzetbakken-assortiment, 26×14G, Lades met fronthoogte / type: 50/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950192 50/2
GTIN	4062406573539
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×14G.

**T.b.v.:**

Lades 26×14G.

**Inhoud:**

Inzetbakken 1K nr. 951415: 4 × gr. 6×8/3; 4 × gr. 6×6/3; 1 × gr. 2×8/1; 1 × gr. 2×6/1

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 3 × Maat B

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades nuttige diepte	350 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm

geschikt voor lades nuttige diepte in G	14
Materiaal	kunststof
Inzetbakken hoogte	25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×14
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf	≥ 50 mm
Diepte	350 mm
Hoogte	25 mm
Breedte	650 mm
Diepte in G	14
Breedte in G	26
Gewicht	0,961 kg
Productnaamattribuut	26×14G
Producttype	Lade inzetbak

## Accessoires

Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 2X6/1	951415 2X6/1
Inzetbak-insteekschotjes Set 10-delig Type B	951275 B
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 2X8/1	951415 2X8/1
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X8/3	951415 6X8/3
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X6/3	951415 6X6/3