

Garant GRIDLINE

**Inzetbakken-assortiment, 36×14G, Lades met fronthoogte / type: 50/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950197 50/1
GTIN	4062406573546
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×14G.

**T.b.v.:**

Lades 36×14G.

**Inhoud:**

Inzetbakken 1K nr. 951415: 6 × gr. 6×8/4; 6 × gr. 6×6/4

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 5 × Maat C

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	36

Nuttig ladeoppervlak in G	36×14
Geschikt voor lades nuttige diepte	350 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	14
Materiaal	kunststof
Inzetbakken hoogte	25 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf	≥ 50 mm
Breedte	900 mm
Diepte in G	14
Diepte	350 mm
Hoogte	25 mm
Breedte in G	36
Gewicht	1,429 kg
Productnaamattribuut	36×14G
Producttype	Lade inzetbak

## Accessoires

Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X8/4	951415 6X8/4
Inzetbak-insteekschotjes Set 10-delig Type C	951275 C