

**Garant****Lamellenslijpers Vlies (ZA) rond, middel, Kop-Ø×kopbreedte: 60X50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554940 60X50
GTIN	4062406573713
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bijzonder resistent vlies met fijne structuur en zirkoonkorund (ZA). **Ideaal voor de bewerking van edelstaal.** Schacht-Ø 6 mm.

**Toepassing:**

Met name geschikt voor het slijpen van contouren.

**Technische beschrijving**

Aanbevolen toerental	4000 min <sup>-1</sup>
Schacht-Ø	6 mm
Kopbreedte	50 mm
Kop-Ø	60 mm
Maximaal toerental	7000 min <sup>-1</sup>
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA
Korrelvergelijking	180
Fijnheidsgraad	middel

Productnaamattribuut	middel
Producttype	Lamellenslijpers

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		