



## Universele HM-boor, 1/4 inch (E 6,3), Boor-Ø: 4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	787001 4
GTIN	4058546287207
Artikelklasse	76G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

HM-plaat **met scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek. De centreerpunt zorgt voor** exact aanboren, ook op harde oppervlakken. Schacht van veredeld speciaal staal.

#### Toepassing:

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **Plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **Tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **Wapeningsijzer in beton.**

#### Opmerking:

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

### Technische beschrijving

Boor-Ø	4 mm
Spiraallengte	45 mm
totale lengte	90 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Producttype	Universele boor

