

**Universele HM-boor, 1/4 inch (E 6,3), Boor-Ø: 8mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 787001 8 |
| GTIN | 4058546287320 |
| Artikelklasse | 76G |

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-plaat **met scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek. De centreerpunt zorgt voor exact aanboren, ook op harde oppervlakken.** Schacht van veredeld speciaal staal.

Toepassing:

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **Plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **Tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **Wapeningsijzer in beton.**

Opmerking:

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Boor-Ø | 8 mm |
| totale lengte | 120 mm |
| Spiraallengte | 60 mm |
| Snijmateriaal | HM |
| Toepassing met slag / geen slag | geen klopboren |
| Bit-zeskantschacht | E 6,3 |
| Producttype | Universele boor |

