

HEDI

Kabelhaspel volledig kunststof voor F, B, PL en CZ, Type: 40B2



Bestelgegevens

Bestelnummer	081109 40B2
GTIN	4003644023547
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Grote en hoogwaardige HEDI® volledig kunststof kabelhaspel met een trommeldiameter van 290 mm en talrijke ergonomische en veiligheidsvoorzieningen.

- **een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.**
- **Groeven voor waterafvoer.**
- **Inklapbare draaihendel voor individuele bediening rechts en links tijdens het oprollen en afrollen.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**
- **Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**

Met stopcontacten voor **Frankrijk, België, Polen en Tsjechië.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Nominale spanning	250 V
Kabelopbouw	3G2,5
Kabelkleur	oranje
Energievoorziening	Netvoeding
Kabellengte	40 m
Kabelklasse	H07BQ-F
Geschikt voor landen	F, B, PL, CZ
Aantal contactdozen	4
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
IP-klasse	IP 54
Materiaal kabel	Pantserkabel
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Producttype	Kabelhaspel