

Garant

**Kopier- en vlakfrees geïndexeerd, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten
Z: 35/5mm**


Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 212006 35/5 |
| GTIN | 4062406576530 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving
Uitvoering:

Kopier- en vlakfreesen van de nieuwste generatie. Geïndexeerde ronde wisselplaten zorgen voor stabiele omstandigheden en beveiligen de plaat tegen onbedoeld verdraaien tijdens het gebruik. De geoptimaliseerde vormsluiting tussen wisselplaat en plaatpassing waarborgt een zeer hoge proceszekerheid.

Opmerking:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|---|-------------|
| Totale lengte L_{totaal} | 42 mm |
| $\varnothing D_1 \text{ h6}$ | 17 mm |
| Helicoïdaal frezen a_p | 2,5 mm |
| geschikte wisselplaat | RPK.10T3M0T |
| Aantal snijkanten Z | 5 |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$ | 68 mm |
| Rampinghoek α_{max} | 1,79 graden |

| | |
|--|------------------------|
| Snijkant-Ø D _c | 35 mm |
| Ø D ₃ | 25 mm |
| Ramplinglengte L voor α _{max} | 22,45 mm |
| Helicoïdaal frezen Ø D _{min} | 60 mm |
| Opnamedraad M | M16 |
| Ø D ₂ | 28,7 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) |
| Inwendige koeling | ja |
| Schachtuitvoering | met schroefdraad |
| Frees geschikt voor plaatvorm | rond |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Ramping |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Kopieerfrees |

Accessoires

| | |
|--|----------|
| Wisselplaatschroevenset10-delig Type 2 | 219878 2 |
|--|----------|