

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Type: 16/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274170 16/3
GTIN	4062406577636
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

Toepassing:

Voor het steekdraaien vanaf diameter $D_{\min} = 14$ mm.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Systeemsleutel: ja

Schacht- $\varnothing D_s$: 16 mm

Steekbreedte w: 2,2; 3 mm

t_{\max} Binnenbewerking: 3 mm

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$: 14 mm

Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders: 25 mm

Totale lengte L: 78 mm

Technische beschrijving

Schacht- $\varnothing D_s$	16 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	14 mm
Steekbreedte w	2,2; 3 mm
Totale lengte L	78 mm
t_{\max} Binnenbewerking	3 mm
Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	25 mm
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling	ja
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Boorstang