

Garant
Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Type: 25/3

Bestelgegevens

Bestelnummer	274170 25/3
GTIN	4062406577667
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

Toepassing:

Voor het steekdraaien vanaf diameter $D_{\min} = 14$ mm.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Systeemsleutel: ja

Schacht-Ø D_s : 25 mm

Steekbreedte w: 2,2; 3 mm

t_{\max} Binnenbewerking: 5 mm

Minimale voorboor-Ø D_{\min} : 20 mm

Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders: 40 mm

Totale lengte L: 103 mm

Technische beschrijving

Steekbreedte w	2,2; 3 mm
Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	40 mm
Totale lengte L	103 mm
t_{\max} Binnenbewerking	5 mm
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	20 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling	ja
Systeemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Boorstang