

**Garant**
**Boorstang voor het steekdraaien, links, Type: 25/3**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	274171 25/3
GTIN	4062406577704
Artikelklasse	21U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

**Toepassing:**

Voor het steekdraaien vanaf diameter  $D_{\min} = 14$  mm.

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Systeemsleutel: ja

Schacht- $\emptyset$   $D_s$ : 25 mm

Steekbreedte w: 2,2; 3 mm

$t_{\max}$  Binnenbewerking: 5 mm

Minimale voorboor- $\emptyset$   $D_{\min}$ : 20 mm

Afkoppellengte  $L_1$  naar achteren geplaatste houders: 40 mm

Totale lengte L: 103 mm

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	2,2; 3 mm
$t_{\max}$ Binnenbewerking	5 mm
Schacht- $\emptyset$ $D_s$	25 mm
Afkoppellengte $L_1$ naar achteren geplaatste houders	40 mm
Totale lengte L	103 mm
Minimale voorboor- $\emptyset$ $D_{\min}$	20 mm
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	ja
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Boorstang