

## Slijpvijl – siliciumcarbide (groen), vierkant, Lengtexbreedte (mm) fijnheidsgraad: 200X20G



### Bestelgegevens

Bestelnummer	558625 200X20G
GTIN	4260496530955
Artikelklasse	56Z

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor het **afbramen, scherpen, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Voor **hardmetaal, non-ferrometaal**, glas, keramiek, porselein. Materiaal met **grote hardheid** en uitgesproken **zelfscherpend effect**.

#### Opmerking:

**Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.**

### Technische beschrijving

Kleur	groen
Korrelgrootte	100
Breedte	20 mm
Fijnheidsgraad	grof
Lengte	200 mm
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Vorm	vierkant
Producttype	Slijpvijl

### Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		