



Digitale werkplaatsschuifmaat, Meetbereik: 1000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415525 1000
GTIN	4062406579562
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Schuifmaat voor binnen- en buitenmeting (met voorinstelling). Goed afleesbare LCD-weergave met extra grote cijfers. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij in kunststof gemonteerde **dubbelprisma geleider**. Meetbekken van roestvrij staal, precisiegeslepen. Met twee verschuifbare en **verwisselbare meetbekken. Inclusief meetkrachtbegrenzing.**

Levering:

Incl. 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Instelkaliber nr. 415527 gr. set. Meetbekken met draad M2,5 nr. 415526 gr. 90 met draad M2,5 voor speciale tasters nr. 434900 – 434910.

Technische beschrijving

Preset-functie	ja
Aflezing	0,0005 inch
Aflezing	0,01 mm
Gewicht	1 kg
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Maximale afwijking	0,06 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Kalibratie	A1
Aflezing omschakelbaar	mm / inch

Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Beklengte	90 mm
Meetbereik	0 - 1000 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Meetpunten	ja
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	ABS
alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--------------------------------------------------	---------------