



Digitale werkplaatsschuifmaat, Meetbereik: 2000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415525 2000
GTIN	4062406579586
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Schuifmaat voor binnen- en buitenmeting (met voorinstelling). Goed afleesbare LCD-weergave met extra grote cijfers. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij in kunststof gemonteerde **dubbelpriisma geleider**. Meetbekken van roestvrij staal, precisiegeslepen. Met twee verschuifbare en **verwisselbare meetbekken. Inclusief meetkrachtbegrenzing.**

Levering:

Incl. 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Instelkaliber nr. 415527 gr. set. Meetbekken met draad M2,5 nr. 415526 gr. 90 met draad M2,5 voor speciale tasters nr. 434900 – 434910.

Technische beschrijving

Maximale afwijking	0,13 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Kalibratie	A1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Preset-functie	ja
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Beklengte	150 mm
Meetbereik	0 - 2000 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch

Gewicht	2,5 kg
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Aflezing	0,01 mm
Aflezing	0,0005 inch
Norm	Fabrieksnorm
Meetpunten	ja
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	ABS
alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 2000 mm	021000 2000
---	-------------

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------