

**Legbord, Diepte: 400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	991630 400
GTIN	4052941110597
Artikelklasse	95S

Omschrijving**Uitvoering:**

Legbord van lichtzilver gelakt plaatstaal voor het inhangen in dwarsarmconsoles. De bordes zijn voorzien van sleufrijen met een tussenruimte van 41 mm. In de sleufrijen kunnen vrijstaande scheidingsschotten voor de lengte-indeling worden geplaatst.

T.b.v. :

Dwarsarmconsoles nr. 991620.

Opmerking:

De max. belastbaarheid van 100 kg kan alleen in de basisveldconstructie worden gebruikt.

Montage-uitvoering: Inhaakstelling

Breedte: 994 mm

Diepte: 400 mm

Nuttige diepte: 400 mm

Belastbaarheid: 100 kg

Technische beschrijving

Toepassingsgebied	Kragarmregal
Diepte	400 mm
Nuttige diepte	400 mm
Breedte	994 mm
Belastbaarheid	100 kg
Legbord dikte	30 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling

Producttype

Legbord