

Mitutoyo**Digitale ABS-werkplaatsschuifmaat IP67 met meetbek-/standaardmeetvlakken, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415355 300
GTIN	4946368846316
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers weergegeven.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497085.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 67
Meetbereik	0 - 300 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding

Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	A1
Beklengte	90 mm
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300